

■集合住宅向け宅配ボックス

宅配ボックスのある暮らし。

防滴仕様になりますのでオフィス、工場等での外部ロッカーとしてもご利用いただけます。

NEW



防滴タイプ

NEW

前入れ

前出し

[受注生産]

NEW

防滴

右

DELIVERY

letter box

POST

LOCKER

NEWS

LAUNDRY

OPTION

NEW

DELIVERY

letter box


POST

LOCKER


NEWS

LAUNDRY

OPTION


AP-TB8
ステングレーAP-TB8
ディープグレー

AP-TB1



巾木サイズ


設置例




AP-TB2




AP-TB4



AP-TB6






AP-TB8



品名	AP-TB2(1列2段)	AP-TB4(2列2段)	AP-TB6(3列2段)	AP-TB8(4列2段)
サイズ	W396×H1,200×D270	W792×H1,200×D270	W1,188×H1,200×D270	W1,584×H1,200×D270
重量	21.0kg	38.6kg	56.0kg	74.6kg
仕様	本体・扉:高耐食溶融めっき鋼板 0.8t 粉体塗装 鍵:4ケタ式コンビネーションロック	巾木:高耐食溶融めっき鋼板 1.6t 粉体塗装(ステングレー)		
本体価格(税抜)	171,000円	313,000円	443,000円	585,000円

仕様



荷物の取り方 (配達方法)

- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
 - 6
 - 7
- 設定した暗証番号4ケタと配達した宅配ボックスの番号をご不在連絡票に記入してください。
- 【仮施錠】 つまみを左に180°回転させます。(確認窓の色が赤色になります。)
- 【施錠】 ダイヤルの番号を崩してください。(これで完全に施錠されます。) ご不在連絡票をポストに入れ、配達完了です。

荷物の取り出し方

- 1
- 2
- 3
- 4

つまみの上部の確認窓が赤色(施錠状態)である事を確認します。

ダイヤルをご不在連絡票に記載されたいた暗証番号に合わせます。

つまみを右に180°回転させ解錠します。(確認窓の色が緑色になります。)

扉を開け荷物を取り出し、扉を閉めます。